


Placa de cubierta EuropacPRO para el atornillado al panel lateral resistente



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Grado de perforación 58%

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	84HP
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Tipo:	Perforado
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Par de apriete	Envío rápido
24568-004	175mm	2	Par	2.1N·m	No

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Par de apriete	Envío rápido
24568-036	277.75mm	2	Par	2.1N·m	No
24568-032	275mm	2	Par	2.1N·m	No
24568-020	355mm	2	Par	2.1N·m	No
24568-016	295mm	2	Par	2.1N·m	No
24568-012	295mm	2	Par	2.1N·m	No
24568-008	235mm	2	Par	2.1N·m	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Un mecanismo de bloqueo de la cubierta superior está disponible opcionalmente que también fija la cubierta superior en el carril guía delantero y trasero.

Se requieren 4 tiras de contacto EMC de acero inoxidable por subrack para blindaje, por favor ordene por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE