

# Mordaza de accesorio de luminarias antisísmicas



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Asegura las luces fluorescentes que se empotran a las vigas del marco del techo

No requiere cadenas, cables u holgura de cables adicionales en el accesorio

Ayuda a fortalecer la integridad del sistema del riel para falso plafón

Se mantiene en el lugar y resiste la presión de una manguera de incendios estándar

Cumple con las especificaciones del código edificio y del código eléctrico de EE. UU.

También respeta la fijación positiva de 410.16(C) del NEC® para la sujeción segura de luminarias (accesorios), lo que cumple con la Referencia AC184 del código de construcción

Reutilizable y rentable

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Claro

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Configuración de luminarias |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|--------------------|--------------------|-----------------------------|

|          |        |                                                             |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------|
| SFCLTCF  | 402245 | One 0.61 x 0.61 m Fixture                                   |
| SFCLT    |        | One Standard Tapered 0.61 x 1.22 m Fixture                  |
| SFCLTS   |        | Two Standard Tapered 0.61 x 1.22 m Fixtures Side-by-Side    |
| SFCLTE   |        | Two Standard Tapered 0.61 x 1.22 m Fixtures Side-by-Side    |
| SFCLTCFS |        | Reinforcement of T-Bar Main Runner/Cross Runner Connections |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Evaluado para cumplir con UBC, NEC®, NBC y CEC.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.