


Kit de tuerca jaula



Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados. Las tuercas de jaula son fáciles de usar en materiales demasiado delgados o suaves para ser roscados.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de piezas que requieren un tamaño de rosca de M4 o M5

Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Nuez

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21120-127	Zinc plateado	10	M4		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21120-129	Zinc plateado	10	M5		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	Zinc plateado	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	Zinc plateado	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	Zinc plateado	50	M4		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	Zinc plateado	50	M5		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	Zinc plateado	100	M4		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	Zinc plateado	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21100-216	Zinc plateado	100	M5		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-128	Zinc plateado	100	M4		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	Zinc plateado	100	M5		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-132	Zinc plateado	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
21120-127	No
21120-129	No
21120-131	No
21100-003	No
21100-001	No
21100-215	No
21100-002	No

Número de catálogo	Envío rápido
21100-004	No
21100-216	No
21120-128	No
21120-130	No
21120-132	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE