


EuropacPRO Carril perforado para conector



Carril plano perforado para montaje de conector i.a.w. EN 60603-2 y DIN 41612, sobre rieles horizontales VT.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

En conjunto con los rieles horizontales traseros, VT

Para montaje de conector según EN 60603-2, DIN 41612

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Pasivado
Tipo de producto:	Riel perforado

Table 1/2

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Longitud	Familia de productos	Compatible con	Certificaciones
--------------------	----------------	----------------------	----------	----------------------	----------------	-----------------

20822-052	4HP	4	20.32mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	
20822-046	40HP	4	203.2mm	EuropacPRO	Subpistas	RoHS
20822-053	8HP	4	40.64mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	
20822-051	20HP	4	101.6mm	EuropacPRO	Subpistas	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO	Subpistas, Casos	RoHS

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
20822-052	No
20822-046	No

Número de catálogo	Envío rápido
20822-053	No
20822-051	No
20822-047	No
20822-050	No
20822-049	No
20822-048	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requiere un inserto roscado para asegurar el riel perforado en el riel horizontal.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE