

# Panel lateral CP Varistar con cierre y bloqueo de liberación rápida

## Data Solutions

Paneles laterales Varistar con sujetador de liberación rápida sin kit de puesta a tierra.



### CARACTERÍSTICAS

Acero, 1 mm

Panel lateral sin kit de puesta a tierra

Kit de bloqueo de seguridad incluido

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete/panel de rack

**Grado de protección:** IP20

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-285          | 24U             | 1200mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-286          | 24U             | 1200mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-287          | 24U             | 1200mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-288          | 24U             | 1200mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura | Fondo  | Cantidad del paquete | Color      | Código de color |
|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|------------|-----------------|
| 21630-289          | 29U             | 1400mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-290          | 29U             | 1400mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-291          | 29U             | 1400mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-292          | 29U             | 1400mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-293          | 33U             | 1600mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-294          | 33U             | 1600mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-295          | 33U             | 1600mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-296          | 33U             | 1600mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-297          | 38U             | 1800mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-298          | 38U             | 1800mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-299          | 38U             | 1800mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-300          | 38U             | 1800mm | 1000mm | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-302          | 42U             | 2000mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-303          | 42U             | 2000mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-304          | 42U             | 2000mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-306          | 47U             | 2200mm | 600mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-307          | 47U             | 2200mm | 800mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |
| 21630-308          | 47U             | 2200mm | 900mm  | 2                    | Gris negro | RAL 7021        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado          | Material | Tipo                             |
|--------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 21630-285          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-286          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-287          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-288          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-289          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-290          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-291          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-292          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-293          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-294          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-295          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-296          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-297          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-298          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-299          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-300          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-302          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-303          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |

| Número de catálogo | Acabado          | Material | Tipo                             |
|--------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 21630-304          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-306          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-307          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |
| 21630-308          | Polvo recubierto | Acero    | Panel lateral, liberación rápida |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**