

Bloque de terminal de cuatro postes de raíl



CARACTERÍSTICAS

Separa el cableado "limpio" del cableado "sucio"

Incluye el terminal de prueba integrado

Incluye una ranura para barra colectora de baja impedancia

El diseño modular permite el ensamblaje en campo y la futura expansión

Cumple con las recomendaciones de AAR

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud (L)	Fondo (D)	Altura (H)	A	B	Tamaño de rosca (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	14" UNS

Table 2/2

Número de catálogo	Elementos incluidos
B2700A2C1WH	Sí
SBB2700A2B10	No


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit B2700A2C1WH incluye: (1) bloque de terminal, (1) unión de prueba de compensación, (15) arandelas planas de cobre de un diámetro exterior de 9/16 pulg., (9) tuercas hexagonales AAR de 14-24 UNS-2B recubiertas en zinc, (5) tuercas hexagonales AAR de 14-24 UNS-2B con contratuerca recubiertas en níquel, (2) tornillos de 1/2 pulg. n.º 10X1 recubiertos en zinc e (1) instrucciones impresas.

Los bloques de terminales de cuatro postes son componentes incluidos en los paneles prediseñados y fabricados por nVent ERICO.

Asistencia en el diseño está disponible para aplicaciones especiales. Comuníquese con su representante de nVent ERICO para obtener más información.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE