

# Soporte reductor de amarre ProLine

## Data Solutions



El soporte reductor de amarre ProLine proporciona un amarre conveniente para la gestión de cableado vertical u horizontal. Permite el paso de cables de adelante hacia atrás mientras admite anillos en D opcionales y bobinas de gestión de cableado. El soporte se monta en el lado izquierdo o derecho de los gabinetes de 700 y 800 mm entre el marco y el ángulo del rack para crear espacio de cableado vertical. Tenga en cuenta que el hardware de montaje y las 10 envolturas de VELCRO® para cables están incluidos.

### CARACTERÍSTICAS

El soporte reductor de amarre ProLine proporciona un amarre conveniente para la gestión de cableado vertical u horizontal

Permite el paso de cables de adelante hacia atrás mientras admite anillos en D opcionales y bobinas para la gestión de cableado

El soporte se monta en el lado izquierdo o derecho de los gabinetes de 700 y 800 mm entre el marco y el ángulo del rack para crear espacio de cableado vertical.

Tenga en cuenta que el hardware de montaje y 10 envolturas para cables están incluidos

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura | Material    | Acabado          | Color     | Código de color |
|--------------------|--------------------|---------|-------------|------------------|-----------|-----------------|
| PRBTD205           | 16003              | 50mm    | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        |
| PRBTD125           | 16001              | 50mm    | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        |
| PRBTD2010          | 16004              | 100mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        |
| PRBTD1210          | 16002              | 100mm   | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Compatible con armario de altura |
|--------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| PRBTD205           | 16003              | 2.66mm  | 2000mm                           |
| PRBTD125           | 16001              | 2.66mm  | 1200mm                           |
| PRBTD2010          | 16004              | 2.66mm  | 2000mm                           |
| PRBTD1210          | 16002              | 2.66mm  | 1200mm                           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**