

Base de terminal aéreo, enlace de montaje en tubo, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Monta el terminal aéreo en un tubo horizontal o vertical usando el adaptador de extensión de ángulo recto

ESPECIFICACIONES



Table 1/2						
Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPA37258	Aluminio		5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPA37212	Aluminio		1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Anchura (W)
LPC37258	Cobre		5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC37238	Cobre		3/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC37212	Cobre		1/2" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm
LPC372L58	Cobre	Estañado	5/8" UNC	38.1 - 63.5 mm	41.4mm	92 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	Certificaciones
LPA37258	0.15 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA37212	0.15 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC372L12	0.35 kg	
LPC372L38	0.35 kg	
LPC37258	0.35 kg	
LPC37238	0.35 kg	
LPC37212	0.35 kg	
LPC372L58	0.35 kg	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.