

## Barra de interconexión, FMB



Esta barra de conexión acopla mecánicamente un actuador del sistema con el kit de interbloqueo de la puerta secundaria y permite abrir la puerta secundaria únicamente tras haber abierto la puerta principal.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para armarios MCF/MCS. Interconecta mecánicamente las puertas esclavas a la puerta maestra. La longitud de la barra se corresponde con el ancho de la puerta del armario.

Material: Acero zincado.

Cantidad por embalaje: 5 piezas con material de montaje.

Beneficio: la puerta primaria depende completamente de la puerta primaria del gabinete cuando se monta junto con el sistema activador FMA y el kit de interbloqueo de la puerta secundaria FMS, lo que significa que la puerta secundaria solo puede abrirse si primero se abre la puerta primaria

Comentario: para armar un sistema de gabinetes que conste de varias puertas, cada una con un sistema integrado de interbloqueo, cada puerta primaria y secundaria adyacente requerirá que se monte un sistema de interbloqueo

El sistema de interbloqueo consta de: activador de sistema FMA, barra de interbloqueo FMB y kit de interbloqueo de puerta secundaria FMS

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

3mm
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Zinc plateado

| Table 1/1          |                    |        |         |       |                      |                      |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos |
| FMB1000            | FMB1000            | 17mm   | 860mm   | 17mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| FMB800             | FMB800             | 17mm   | 660mm   | 17mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| FMB600             | FMB600             | 17mm   | 460mm   | 17mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |
| FMB1200            | FMB1200            | 17mm   | 1060mm  | 17mm  | Acero suave          | Libre-permanente     |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.