


Tapas Tipo pagoda ProLine



Las tapas Tipo pagoda están disponibles para adaptarse a marcos estándar. El diseño presenta un respiradero Tipo pagoda elevado a prueba de salpicaduras con un ventilador de extracción axial integral de 115 V. Las tapas Pagoda de doble bahía tienen una abertura con respiradero Tipo pagoda, elevada y protegida contra salpicaduras, colocada sobre un lado que puede orientarse para ventilación a la derecha o a la izquierda.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.

CARACTERÍSTICAS

Los pernos aseguran la parte superior de la pagoda al marco (se pueden usar argollas de elevación en lugar de pernos).

Respiradero protegido contra salpicaduras

ESPECIFICACIONES

Espesor:	1.9mm
Color:	Gris claro
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con parte superior de bastidor	Tipo de bastidor	Envío rápido
PPT66	20259	Acero suave	600 x 600mm	Una bahía	No
PPT68	20269	Acero suave	600 x 800mm	Una bahía	No
PPT85	20319	Acero suave	800 x 500mm	Una bahía	No
PPT88	20339	Acero suave	800 x 800mm	Una bahía	No
PPT64	20239	Acero suave	600 x 400mm	Una bahía	No
PPT86	20329	Acero suave	800 x 600mm	Una bahía	No
PPT105	20359	Acero suave	1000 x 500mm	Una bahía	No
PPT106	20369	Acero suave	1000 x 600mm	Una bahía	No
PPT108	20379	Acero suave	1000 x 800mm	Una bahía	No
PPT84	20309	Acero suave	800 x 400mm	Una bahía	No
PPT65	20249	Acero suave	600 x 500mm	Una bahía	No
PPT76	20279	Acero suave	700 x 600mm	Una bahía	No
PPT78	20289	Acero suave	700 x 800mm	Una bahía	No
PPT89	20349	Acero suave	800 x 900mm	Una bahía	No
PPT79	20299	Acero suave	700 x 900mm	Una bahía	No
PPT126	20409	Acero suave	1200 x 600mm	Doble bahía	No

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Compatible con parte superior de bastidor	Tipo de bastidor	Envío rápido
PPT128	20419	Acero suave	1200 x 800mm	Doble bahía	No
PPT166	20439	Acero suave	1600 x 600mm	Doble bahía	No
PPT168	20449	Acero suave	1600 x 800mm	Doble bahía	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE