

# Kit de soporte de bloque de terminales para caja de conexiones



Proporciona un medio fuerte, versátil y fácil de instalar para montar bloques de terminales en cajas de conexiones Hoffman y otros gabinetes. Estos kits pueden instalarse en cajas de conexiones a prueba de aceite, gabinetes de fibra de vidrio Tipo 4X y gabinetes Tipo 3R con cubierta abisagrada (solo calibre 16). Estos kits NO caben en gabinetes de montaje en pared pequeños ni en gabinetes de Tipo 3R HCR. Cada caja requiere un conjunto de soporte más el número deseado de correas de terminales o franja para bloque de terminales. El conjunto de soporte y las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales deben pedirse por separado. Para seleccionar las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales correctas, determine si se van a montar paralelas a la dimensión A o paralelas a la dimensión B del gabinete. Asegúrese de especificar la cantidad requerida. Para seleccionar el soporte correcto, determine si los soportes se van a montar paralelos a la dimensión A o paralelos a la dimensión B de la caja.

## CARACTERÍSTICAS

Cada kit consta de dos soportes que se montan en las tuercas de soldado del gabinete

El kit de soporte de bloque de terminales puede instalarse con correas paralelas a la dimensión A o la dimensión B del gabinete.

Los bloques de terminales no están incluidos.

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                    |             |                               |        |         |              |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------|---------|--------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado                       | Color  | Espesor | Envío rápido |
| A6JTMA             | 56380              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |
| A8JTMA             | 56390              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |
| A10JTMAXK          | 56480              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |
| A10JTMA            | 56400              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |
| A12JTMA            | 56410              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |
| A14JTMA            | 56420              | Acero suave | Galvanizado, Polvo recubierto | Blanco | 1.21mm  | No           |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.