


Kit de placas Louver



Diseñado para proporcionar ventilación en gabinetes donde el exceso de calor interno o la humedad son un problema. Aunque las Louvers no pueden mantener toda la humedad fuera del gabinete, la junta o el sellado del perímetro de la placa Louver reduce los problemas asociados con la entrada de humedad. Estos kits pueden instalarse fácilmente en campo haciendo un recorte del tamaño adecuado y fijando la placa Louver en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

Se incluyen los herrajes de montaje.

Pueden proporcionarse, en pedidos especiales, tamaños personalizados, materiales, acabados, etc.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
AVK23	24900	83mm	83mm	5mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK23SS6	84970	83mm	83mm	5mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK33	24910	99mm	114mm	6mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK33SS6	84980	99mm	114mm	6mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK34	24920	121mm	114mm	6mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK34SS6	84990	121mm	114mm	6mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK43SS6	85000	114mm	140mm	6mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK44	24940	143mm	140mm	6mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK44SS6	85010	143mm	140mm	6mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK64	24950	143mm	191mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK64SS6	85020	143mm	191mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK66	24960	200mm	191mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK66SS6	85030	200mm	191mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK812	25000	389mm	241mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK812SS6	85070	389mm	241mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK84	24970	148mm	241mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK84SS6	85040	148mm	241mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK86	24980	208mm	241mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
AVK86SS6	85050	208mm	241mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado
AVK88	24990	268mm	241mm	8mm	Acero suave	Polvo recubierto
AVK88SS6	85060	268mm	241mm	8mm	Acero inoxidable 316L	Cepillado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE