

Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel

Servicios públicos de energía



Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

Without door and rear panel

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Frame Color	Altura	Frame Color Code	Cladding Material	Ancho
--------------------	-------------	-------------	--------	------------------	-------------------	-------

15230-001	9 U	Black Grey	456 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-001	9 U	Black Grey	456 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-002	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-003	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-002	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-003	12 U	Black Grey	589 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-004	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-005	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-004	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-005	16 U	Black Grey	767 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-006	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-007	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-008	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-006	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-007	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-008	20 U	Black Grey	945 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-009	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-010	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-009	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm

16230-010	25 U	Black Grey	1167 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-011	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-012	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-011	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-012	34 U	Black Grey	1567 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-013	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-014	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-013	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-014	38 U	Black Grey	1745 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-015	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-016	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-015	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-016	43 U	Black Grey	1967 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-017	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
15230-018	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-017	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm
16230-018	47 U	Black Grey	2145 mm	RAL 7021	Acero	553 mm

Table 2/3

Número de catálogo	Cladding Color	Profundidad	Carga estática	Cladding Color Code	Cumple con	Frame Material
--------------------	----------------	-------------	----------------	---------------------	------------	----------------

15230-001	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-001	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-002	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-003	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-002	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-003	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-004	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-005	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-004	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-005	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-006	Black Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-007	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-008	Black Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-006	Light Grey	500 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-007	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-008	Light Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-009	Black Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-010	Black Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-009	Light Grey	600 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio

16230-010	Light Grey	800 mm	200 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-011	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-012	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-011	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-012	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-013	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-014	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-013	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-014	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-015	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-016	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-015	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-016	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-017	Black Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
15230-018	Black Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-017	Light Grey	600 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio
16230-018	Light Grey	800 mm	400 kgf	RAL 7035	IEC 60297-3-100	Aluminio

Table 3/3

Número de catálogo	Product Type
15230-001	Gabinete

Número de catálogo	Product Type
16230-001	Gabinete
15230-002	Gabinete
15230-003	Gabinete
16230-002	Gabinete
16230-003	Gabinete
15230-004	Gabinete
15230-005	Gabinete
16230-004	Gabinete
16230-005	Gabinete
15230-006	Gabinete
15230-007	Gabinete
15230-008	Gabinete
16230-006	Gabinete
16230-007	Gabinete
16230-008	Gabinete
15230-009	Gabinete
15230-010	Gabinete
16230-009	Gabinete

Número de catálogo	Product Type
16230-010	Gabinete
15230-011	Gabinete
15230-012	Gabinete
16230-011	Gabinete
16230-012	Gabinete
15230-013	Gabinete
15230-014	Gabinete
16230-013	Gabinete
16230-014	Gabinete
15230-015	Gabinete
15230-016	Gabinete
16230-015	Gabinete
16230-016	Gabinete
15230-017	Gabinete
15230-018	Gabinete
16230-017	Gabinete
16230-018	Gabinete

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de

atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE