

Manijas abatibles niveladas ProLine



Las manijas abatibles niveladas son opcionales para cualquier puerta sólida o de desconexión superior a 600 mm de altura, excepto los gabinetes de voz/datos y de ubicación conjunta. Están diseñadas ergonómicamente para proporcionar estilo y funcionalidad con un bajo perfil.

En la manija con anulador de destornillador, la seguridad de gabinete se proporciona mediante la función integrada de herramienta para apertura que libera la manija cuando se gira, permitiendo el acceso al gabinete.

En la manija del sistema de cierre, la función de sistema de cierre bloquea la manija para proporcionar seguridad al gabinete. Cuando la llave está en la posición de abierto, el botón pulsador libera la manija para proporcionar acceso al gabinete. Se entregan dos llaves.

En la manija del candado, el candado brinda seguridad cuando se usa un grillete de candado de hasta 5/16 pulgadas. El botón pulsador libera la manija para proporcionar acceso al gabinete.

For the DIN profile provision, the DIN Flush Handle is provided with the option to add your DIN profile lock or to accept Hoffman DIN profile lock PDKL (order separately).

CARACTERÍSTICAS

Incluye la posibilidad de añadir su logotipo

La manija puede instalarse para girar en sentido horario o en sentido contrario

ESPECIFICACIONES

Color: Jet Black
Acabado: Polvo recubierto
Código de color: RAL 9005

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Envío rápido
PFHKBL	95150	271mm	38mm	22mm	Acero suave	No
PFHPBL	95160	271mm	38mm	22mm	Acero suave	No
PFHDF	91520	271mm	38mm	22mm	Acero suave	No
PFHDBL	95170	271mm	38mm	40mm	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.