

## Estante para teclado ProLine-PC



El estante de teclado estilizado es reversible, lo que permite dos opciones para montar teclados. Se puede colocar un teclado estándar en el lado empotrado. El rebaje es de 5 grados de la horizontal y contiene un chiqueador para permitir que el cable del teclado se introduzca en el interior del estante. El lado nivelado del estante proporciona una superficie de montaje de 12 grados para teclados de tipo membrana. El orificio y el ojal en la superficie trasera del estante proporcionan acceso del cable del teclado al interior del gabinete. El estante tiene extremos troquelados de aluminio y una extrusión de aluminio en el borde frontal para añadir detalles de estilo y funcionar como apoyamanos para contar con una orientación ergonómica del teclado. La superficie de montaje trasera se junta para mantener la integridad UL y CSA del gabinete.

### CARACTERÍSTICAS

La moldura de aluminio y los laterales de aluminio fundido tienen acabados de pintura RAL 9005 en polvo de poliéster color negro texturizada; el estante, con pintura RAL 7035 en polvo de poliéster color gris claro texturizada.

El estante es de acero calibre 14

El estante es reversible, lo que permite dos opciones para montar teclados: La opción de lateral empotrado es de 5 grados en horizontal y contiene un chiqueador para que el cable del teclado se pueda introducir al interior del estante; la opción de lateral al ras proporciona una superficie de montaje de 12 grados para teclados de tipo membrana.

El orificio y el ojal en la superficie trasera del estante proporcionan acceso del cable del teclado al interior del gabinete. La superficie de montaje trasera se junta para mantener la integridad UL y CSA del gabinete.

El estante tiene extremos troquelados de aluminio y una extrusión de aluminio en el borde frontal para añadir detalles de estilo y funcionar como apoyamanos para contar con una orientación ergonómica del teclado.

## ESPECIFICACIONES

<b>Espesor:</b>	1.9mm
<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espacio libre	Envío rápido
PKBS8	98660	Acero suave	763mm	No
PKBS6	98650	Acero suave	563mm	No

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**