


Puerta posterior para gabinete HMI con frente inclinado ProLine



Las puertas traseras tienen bisagras laterales. Las bisagras están ocultas y permiten un giro de la puerta de 130°. Está disponible el kit de bisagras de 180° ProLine opcional. Las puertas se pueden abrir de izquierda a derecha. La puerta incluye un cerrojo de dos puntos con un inserto de cuarto de vuelta ranurado al ras. Las opciones estándar de mango e inserto ProLine están disponibles para adaptación. Use el estante montado en marco ProLine o el riel sujetador ProLine para respaldar la interfaz del operador. Perno de tierra y hardware de montaje incluidos. La junta de espuma preinstalada sin uniones asegura un sello hermético al polvo e impermeable.

CARACTERÍSTICAS

Puertas laterales con bisagras con giro de 130°

Junta de espuma sin costuras en sitio

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Acero suave
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Tamaño de puerta
PDS46R	36849	400mm	600mm	565mm	1.52mm	405 x 592mm
PDS56R	36859	500mm	600mm	565mm	1.52mm	506 x 592mm
PDS5A6R	36869	500mm	600mm	565mm	1.52mm	679 x 592mm
PDS5A8R	36879	500mm	800mm	565mm	1.52mm	679 x 792mm
PDS76STR	38159	700mm	600mm	565mm	1.52mm	706 x 592mm
PDS78STR	38169	700mm	800mm	565mm	1.52mm	706 x 792mm
PDS7A6R	36889	700mm	600mm	565mm	1.52mm	879 x 592mm
PDS7A8R	36899	700mm	800mm	565mm	1.52mm	879 x 792mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.