

# Conector telescópico, cubierta abisagrada, tendido



El accesorio telescópico con cubierta con bisagra permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de 1,00 pulgadas (25 mm) a 7,00 pulgadas (178 mm). No se requiere corte ni soldadura.

## CARACTERÍSTICAS

El ajuste telescópico de cubierta abisagrada permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de 1.00 pulgadas (25 mm) a 7.00 pulgadas (178 mm).

No se requiere corte ni soldadura.

## ESPECIFICACIONES

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de color:</b> | ANSI 61                       |
| <b>Acabado:</b>         | Galvanizado; Polvo recubierto |
| <b>Color:</b>           | Gris                          |
| <b>Material:</b>        | Acero suave                   |

| Table 1/1          |                    |                        |        |         |         |                         |
|--------------------|--------------------|------------------------|--------|---------|---------|-------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo                   | Altura | Anchura | Espesor | Tipo de placa selladora |
| F126LA             | 18960              | Montaje de telescopios | 305mm  | 152mm   | 1.9mm   | Especial                |
| F88LA              | 19340              | Montaje de telescopios | 203mm  | 203mm   | 1.9mm   | Especial                |
| F44LA              | 18940              | Montaje de telescopios | 102mm  | 102mm   | 1.9mm   | Especial                |
| F22LA              | 18930              | Montaje de telescopios | 64mm   | 64mm    | 1.9mm   | Especial                |
| F66LA              | 18950              | Montaje de telescopios | 152mm  | 152mm   | 1.9mm   | Especial                |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.