


## Carril deslizante Labrack, 40 kg



Carril deslizante Labrack con capacidad de carga de 40 kg para el montaje en los verticales desnudos del gabinete o soportes deslizantes de 19". El carril deslizante soporta estante de pesado 19" chasis.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje en bastidores móviles de laboratorio de 19"; con montajes de panel alsoon estacionarios 19" bastidores de laboratorio

Carga estática? Capacidad de carga 40 kg por par

## ESPECIFICACIONES

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Carga estática:</b>   | 40kg                    |
| <b>Tipo de producto:</b> | Carril de deslizamiento |
| <b>Material:</b>         | Acero                   |
| <b>Acabado:</b>          | Zinc plateado           |

| Table 1/1          |                      |              |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Envío rápido |
| 20119-080          | 2                    | No           |
| 20119-106          | 10                   | No           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los ángulos de montaje son necesarios para el montaje en estante de laboratorio estacionario de 19", por favor pída los por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE