

Placas de montaje Recintos de pared, AMP



La placa de montaje de acero contribuye a acelerar el montaje de la carcasa, ya que se puede mecanizar fácilmente y equipar con componentes antes de ser montado.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje de acero para recintos montados en la pared. Todos los tamaños a partir de 800 mm y superiores están reforzados por bordes plegados. Mediante el uso del accesorio AMG, la posición de la placa de montaje se puede ajustar a cualquier profundidad. Este accesorio no es adecuado para la gama de armarios AFS, consulte por favor el catálogo de piezas de repuesto y de reemplazo.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad del paquete: 1 pieza.

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm

Acabado: Galvanizado

Material: Acero suave

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño del panel	Material del armario
AMP06080	AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Acero suave
AMP06060	AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Acero suave

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Envío rápido
AMP06080	AMP06080	No

Número de catálogo	Número de artículo	Envío rápido
AMP06060	AMP06060	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No apto para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE