

PCB Busbar para la distribución de energía



Las barras de busque le permitirán aumentar los rendimientos de PCB, la confiabilidad y la longevidad de las placas de circuitos. También son ahorradores de costos; los remaches de montaje y los tornillos de instalación no son necesarios para el montaje de la placa de circuito.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Distribución de potencia a circuitos impresos y backplanos

Supresión de interferencias, aumento de la rigidez

Eliminación de fallas

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Barra de autobús

Material: Cobre

Acabado: Estaño plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Envío rápido
30925-001	216.3mm	1	No
30925-003	206.2mm	1	No

Número de catálogo	Longitud	Cantidad del paquete	Envío rápido
30925-002	338.3mm	1	No
30925-006	333.2mm	1	No
30925-004	328.1mm	1	No
30925-005	206.2mm	1	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Diseños especiales disponibles bajo petición.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE