


# Teclado/Codificación para IEL/IET Handle y IEEE Guide Rail


## NÚMERO DE CATÁLOGO

**20817-501**



Basado en los rieles guía estándar IEEE y las manijas se pueden codificar para evitar la inserción de una placa incorrecta en la ranura incorrecta.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

4 posiciones posibles, resultando en 64 codificaciones por guía de tarjeta; al codificar la guía de tarjeta superior e inferior, resultarán 4096 codificaciones

Insertado en las cámaras de las guías de tarjetas codificables, así como en la parte trasera del bloque fundido a presión de las manijas tipo IEL o IET

Las clavijas de clave/codificación impiden que las unidades plug-in se monten en ranuras incorrectas

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Indicador de codificación/teclado

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac; Frame Type Plug-in Unit

Tipo: Codificación Peg


Compatible con: Subpistas; Casos; Paneles frontales

Material: Plástico reforzado con fibra

Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0

Cantidad del paquete: 100

De conformidad con: EN 45545-2



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE