

# **Kit de Unidad Enchufable con Mango IEL, Blindado, Negro, 6 U, 10 HP**

NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**20848-597**



Unidad enchufable, con mango de insertor/extractor IEL negro, 6 U, montaje frontal. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel frontal en forma de U para junta textil                                                    |
| Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)                         |
| Habilite la instalación de un microswitch                                                        |
| Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10 |

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho del rack: 10HP                                                               |
| Cantidad del paquete: 1                                                            |
| Tipo de mango: IEL                                                                 |
| Montaje: Atornillado delantero; Atornillado trasero IO                             |
| Tipo de junta: Textil EMC                                                          |
| Acabado frontal: Anodizado                                                         |
| Acabado trasero: Grabado                                                           |
| Bordes tratados: No                                                                |
| De conformidad con: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11 |
| Apantallamiento EMC: Sí                                                            |
| Acabado: Anodizado; Pasivado                                                       |
| Altura (H): 261.8mm                                                                |
| Material: Aluminio                                                                 |
| Tipo de producto: Panel frontal                                                    |
| Altura del rack: 6U                                                                |
| Tipo: Panel frontal con mango (PIU)                                                |
| Anchura (W): 50.5mm                                                                |
| Net Weight: 0.19kg                                                                 |

## DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE