

# Snap en el kit de gestión de cables finger

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**24630-057**



Los dedos de cable montados a mano garantizan un radio óptimo del cable y evitan daños o roturas asegurando un radio de curvatura adecuado. Las estructuras flexibles en forma de T protegen los cables para que el sistema de cableado estructurado permanezca intacto y sea totalmente funcional.

## CARACTERÍSTICAS

Los dedos de cable en forma de T instalables directamente en los soportes de panel de 19". Sin tornillos permiten una gestión fácil y limpia de cables de cobre y fibra óptica, etc.

Cada unidad de 5 dedos se puede ajustar individualmente a la vertical de 19" Según los requisitos de gestión de cables

Los dedos del cable sobresalen 81,5mm de los 19" Vertical, por lo tanto necesita un hueco mínimo de ~82mm

Espacio entre dedos de 36,45mm para cableado de alta densidad

Funciona solo con soportes de panel/vertical Datacom 19- Con identificación de altura U impresa - 24630013, 24630014 y 24630015

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Soporte de cable

Familia de productos: Varistar CP

Tipo: Kit de dedos

Material: PVC

Color: Negro

Cantidad del paquete: 20

Net Weight: 1.98kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Kit fácil de encaje para la gestión de cables, permite a los csutomers construir el conducto del dedo del cable usinf unidades más pequeñas

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.