


Panel frontal, ancho completo, ranurado, sin blindaje para RatiopacPRO 4 U, AIR 5 U, 84 HP, 2,5 mm, AL, Anodizado delantero, Conductor trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

34571-612



Panel frontal de ancho completo, ranurado, sin blindaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Insertado entre el panel lateral y las piezas moldeadas tales como molduras, 19" soporte de montaje o mango

Los paneles frontales también se pueden utilizar como paneles traseros

Fijaciones sin tornillos (rieles horizontales especiales cubren los bordes del panel frontal y los mantienen en su lugar)

Blindado (conductor trasero); para una conexión conductiva con la caja por favor pida EMC sellado (acero inoxidable) por separado

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 4U

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Tipo de accesorio: Panel frontal

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Fondo (D): 2.5mm

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura (H): 172.9mm


Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Anchura (W): 426.4mm

Net Weight: 0.5kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE