

# Perfil en C perforado PCR



## **CERTIFICACIONES**



## **CARACTERÍSTICAS**

Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos

Alta resistencia mecánica

Alta resistencia a la corrosión

Cumple con las normas EN 60715 y DIN 46277

Cumple con RoHS

#### **ESPECIFICACIONES**

Acabado: Electrogalvanizado


Material: Acero


Table 1/2							
Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A	
PCR40X20-2M	557500	40 mm	20 mm	2000mm	1.5 mm	24 mm	
PCR30X15-3M	557780	30 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	15 mm	

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A
PCR35X35-3M	557790	35 mm	35 mm	3000mm	2 mm	16 mm
PCR35X35-2M	557520	35 mm	35 mm	2000mm	2 mm	16 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	В	С	D	Peso por unidad	
PCR40X20-2M	557500	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.5 kg	
PCR30X15-3M	557780	7 mm	18 mm	8.2 mm	2.4 kg	
PCR35X35-3M	557790	7 mm	18 mm	8.2 mm	4.5 kg	
PCR35X35-2M	557520	7 mm	18 mm	8.2 mm	3 kg	

## **DIAGRAMAS**





## **ADVERTENCIA**

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221 Opción 1: Atención al

cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos: +31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania: 800 1890272 Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.