


Kit de unidad enchufable para FMC, cromado, blindado (textil) con mango



El bisel FMC está de acuerdo con la especificación Vita 57,1. Cubre el corte en el panel frontal general.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación Vita 57,1

Para módulos individuales de 69,0 x 76,5 mm o dobles de 139,0 x 76,5 mm

Unidad plug-in AI-Profile con mango IEL

ESPECIFICACIONES

Ancho del rack:	4HP
Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Tipo de producto:	Panel frontal

Tipo: Panel frontal con mango (PIU)
Apantallamiento EMC: Sí

Table 1/2						
Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20836-253	3U	1	IEL	Atornillado delantero	Textil EMC	Anodizado
20836-254	6U	1	IEL	Atornillado delantero	Textil EMC	Anodizado

Table 2/2						
Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Altura	Anchura	Envío rápido
20836-253	Conductivo	No	FMC Mezzanine, Vita 57,1	128.4mm	20mm	No
20836-254	Conductivo	No	FMC Mezzanine, Vita 57,1	261.8mm	20mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE