

Frontal y posterior del zócalo | Armarios murales, P



Este zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Cuatro esquineros con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PA deben pedirse por separado. Disponible en 100 y 200 mm de altura. Requiere mecanizado.

Material: Chapa de acero de 2,5 mm para esquineros, y chapa de acero de 1,5 mm para tapas.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 4 esquineros y 2 tapas frontales con accesorios de montaje.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Espesor: | 1.5mm |
| Material: | Acero suave |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 7022 |
| Color: | Umbra Gray |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Anchura de armario compatible | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|----------------------|
| P1080 | P1080 | 100mm | 793mm | 95mm | 800mm | Acero suave |
| P2080 | P2080 | 200mm | 793mm | 95mm | 800mm | Acero suave |
| P1120 | P1120 | 100mm | 1193mm | 95mm | 1200mm | Acero suave |
| P2120 | P2120 | 200mm | 1193mm | 95mm | 1200mm | Acero suave |
| P1100 | P1100 | 100mm | 993mm | 95mm | 1000mm | Acero suave |
| P2100 | P2100 | 200mm | 993mm | 95mm | 1000mm | Acero suave |
| P1060 | P1060 | 100mm | 593mm | 95mm | 600mm | Acero suave |
| P2060 | P2060 | 200mm | 593mm | 95mm | 600mm | Acero suave |
| P1040 | P1040 | 100mm | 393mm | 95mm | 400mm | Acero suave |
| P2040 | P2040 | 200mm | 393mm | 95mm | 400mm | Acero suave |
| P1050 | P1050 | 100mm | 493mm | 95mm | 500mm | Acero suave |
| P2050 | P2050 | 200mm | 493mm | 95mm | 500mm | Acero suave |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.