

Kit de soporte de bloque de terminales para caja de conexiones



Proporciona un medio fuerte, versátil y fácil de instalar para montar bloques de terminales en cajas de conexiones Hoffman y otros gabinetes. Estos kits pueden instalarse en cajas de conexiones a prueba de aceite, gabinetes de fibra de vidrio Tipo 4X y gabinetes Tipo 3R con cubierta abisagrada (solo calibre 16). Estos kits NO caben en gabinetes de montaje en pared pequeños ni en gabinetes de Tipo 3R HCR. Cada caja requiere un conjunto de soporte más el número deseado de correas de terminales o franja para bloque de terminales. El conjunto de soporte y las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales deben pedirse por separado. Para seleccionar las correas de terminales o las franjas para bloque de terminales correctas, determine si se van a montar paralelas a la dimensión A o paralelas a la dimensión B del gabinete. Asegúrese de especificar la cantidad requerida. Para seleccionar el soporte correcto, determine si los soportes se van a montar paralelos a la dimensión A o paralelos a la dimensión B de la caja.

CARACTERÍSTICAS

Cada kit consta de dos soportes que se montan en las tuercas de soldado del gabinete

El kit de soporte de bloque de terminales puede instalarse con correas paralelas a la dimensión A o la dimensión B del gabinete.

Los bloques de terminales no están incluidos.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Espesor	Envío rápido
A6JTMA	56380	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No
A8JTMA	56390	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No
A10JTMAXK	56480	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No
A10JTMA	56400	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No
A12JTMA	56410	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No
A14JTMA	56420	Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto	Blanco	1.21mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.