

# Canal de montaje ProLine

## Data Solutions



Permite colocar ángulos de rack y otros accesorios a cualquier profundidad dentro del gabinete. Los rieles se montan de adelante hacia atrás en el marco ProLine. Incluye dos rieles, accesorios de montaje y cuatro tuercas de resorte M6 para accesorios de montaje. Utilice el kit de herrajes APSM6CN (paquete de 20 tornillos, arandelas y tuercas de resorte) para montar ángulos de rack adicionales u otros accesorios en los canales de montaje.

### CARACTERÍSTICAS

Permite colocar ángulos de rack y otros accesorios a cualquier profundidad dentro del gabinete.

Los rieles se montan de adelante hacia atrás en el marco ProLine. Incluye dos rieles, accesorios de montaje y cuatro tuercas de resorte M6 para accesorios de montaje.

Utilice el kit de herraje APSM6CN (paquete de 20 tornillos, arandelas y tuercas de resorte) para montar ángulos de rack adicionales u otros accesorios en los canales de montaje.

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| APSM6CN            | 11256              | Acero suave | Plateado         |           |                 |         |
| PMU12B             | 14402              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PMU9B              | 50409              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PMU11B             | 14401              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |
| PMU8B              | 50399              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color     | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| PMU10B             | 50419              | Acero suave | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005        | 1.9mm   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Compatible con bastidor de fondo |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| APSM6CN            | 11256              |                                  |
| PMU12B             | 14402              | 1200mm                           |
| PMU9B              | 50409              | 900mm                            |
| PMU11B             | 14401              | 1100mm                           |
| PMU8B              | 50399              | 800mm                            |
| PMU10B             | 50419              | 1000mm                           |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE