

Enfriadores vórtex para interiores/exteriores

Alimentados por aire comprimido, los sistemas de enfriamiento Vortex generan aire frío para enfriar gabinetes pequeños sin refrigerantes ni partes móviles. Estos sistemas son excepcionalmente confiables y de bajo mantenimiento, incluso en los ambientes más severos y sucios.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL508; Tipo 4; Archivo N.º E187045 (Type 4 Models)

UL508 Listed; Type 4X; File No. E187045 (Type 4X Models)

UL508 Listed; Type 12; File No. E187045 (Type 12 Models)

Mantiene la clasificación UL/cUL Tipo 4 cuando se instala correctamente en un gabinete UL/cUL Tipo 4.

Maintains UL/cUL Type 4 when properly installed on a UL/cUL Type 4 enclosure.

NEMA Type 4X Models:

Maintains UL/cUL Type 4X when properly installed on a UL/cUL Type 4X enclosure.

NEMA Type 12 Models:

Maintains UL/cUL Type 12 when properly installed on a UL/cUL Type 12 enclosure.



CARACTERÍSTICAS

Filtro de aire de cinco micras, Solenoide de 115 V

Termostatos

Kit de ductos

Capacidades de enfriamiento hasta 2500 BTU/h. (733 W)

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Capacidad nominal (BTU/h)
VC0416012	46639	179mm	22mm	22mm	115V	400Btu/h
VC0916012	46649	273mm	44mm	44mm	115V	900Btu/h
VC1516012	46659	273mm	44mm	44mm	115V	1500Btu/h
VC2516012	46669	273mm	44mm	44mm	115V	2500Btu/h
VC0916004	46679	252mm	51mm	51mm	115V	900Btu/h
VC091604X	46709	252mm	51mm	51mm	115V	900Btu/h
VC1716004	46689	252mm	51mm	51mm	115V	1700Btu/h
VC171604X	46719	252mm	51mm	51mm	115V	1700Btu/h
VC2516004	46699	252mm	51mm	51mm	115V	2500Btu/h
VC251604X	46729	252mm	51mm	51mm	115V	2500Btu/h

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.