

# Drive Pin Grommet



Grommets hold the wedge pins in place during assembly. One spare grommet is included with each package of couplers and wedge pins. Replacement grommets are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.

## CARACTERÍSTICAS

Easily replaced when worn

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de las barras de armado, métrico | Tamaño de las barras de armado, EE. UU. | Tamaño de armadura, Canadá | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| ML520              | 145800             | 12 mm, 16 mm                            | #4, #5                                  | 10M, 15M                   | 25 mm           | 13 mm           |
| ML521              | 145820             | 20 mm                                   | #6                                      | 20M                        | 29 mm           | 16 mm           |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor (T) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| ML520              | 145800             | 7 mm        | 0.05 kg         |
| ML521              | 145820             | 8 mm        | 0.05 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE