

Novastar Rear Panel With Cable Ducting

Power Utilities



Novastar Rear Panel with 3 U cable ducting for improved cable management.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Cable ducting and door hinge bracket

Cable ducting can be fitted at top or bottom

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

Incl. grounding

St, 1 mm

3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Color	Código de color	Tipo de producto
25230-430	16 U	733 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-430	16 U	733 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-434	20 U	911 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-434	20 U	911 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-439	25 U	1133 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-448	34 U	1534 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-452	38 U	1711 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-457	43 U	1933 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack
25230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete/panel de rack
26230-461	47 U	2111 mm	553 mm	Gris claro	RAL 7035	Gabinete/panel de rack

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo
25230-430	Panel trasero
26230-430	Panel trasero

Número de catálogo	Tipo
25230-434	Panel trasero
26230-434	Panel trasero
25230-439	Panel trasero
26230-439	Panel trasero
25230-448	Panel trasero
26230-448	Panel trasero
25230-452	Panel trasero
26230-452	Panel trasero
25230-457	Panel trasero
26230-457	Panel trasero
25230-461	Panel trasero
26230-461	Panel trasero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.