

Soporte de correa de cable/punto a tubo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Fija los terminales aéreos o conductores al tubo o a los pasamanos

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Peso por unidad
LPA672	Aluminio		10.2 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.75mm	0.05 kg
LPA671	Aluminio		10.2 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.75mm	0.05 kg
LPC671	Cobre	Estañado	10.2 - 15.88 mm	48.3 - 60.96 mm	31.75mm	0.09 kg
LPC672	Cobre	Estañado	10.2 - 15.88 mm	60.3 - 73.03 mm	31.75mm	0.12 kg
LPC673	Cobre	Estañado	10.2 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.75mm	0.17 kg

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Diámetro exterior (OD)	Fondo (D)	Peso por unidad
LPA673	Aluminio		10.2 - 15.88 mm	88.9 - 101.6 mm	31.75mm	0.17 kg
LPC674	Cobre	Estañado	10.2 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.75mm	0.23 kg
LPA674	Aluminio		10.2 - 15.88 mm	114.3 - 127 mm	31.75mm	0.23 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certificaciones
LPA672	
LPA671	
LPC671	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC672	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC673	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA673	
LPC674	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA674	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE