


Panel Trasero para RatiopacPRO/PropacPRO, perforado, Retrofit blindaje



El panel trasero perforado, Al, 2,5 mm está sin blindaje. El lado trasero es conductor.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel trasero, Al, 2,5 mm, delantero: Anodizado, trasero: Conductor; sin blindaje

Permite el montaje en rieles horizontales

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE
Tipo:	Panel trasero
Tipo de producto:	Panel lateral

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Altura	Anchura	Envío rápido
--------------------	-----------------	----------------	----------------------	--------	---------	--------------

20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm	No
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm	No
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm	No
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm	No
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm	No
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm	No
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm	No
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm	No
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm	No
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm	No
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm	No
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm	No
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm	No
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm	No
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm	No
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm	No
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm	No
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm	No
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm	No

20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm	No
-----------	----	------	---	-------	---------	----

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE