

# Junta para salida de cables, AG



La junta de polietileno ayuda a mantener el índice de protección del armario a fin de proteger los componentes y el equipo instalados en su interior.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para aperturas de salida de cables estándar.

Material: Espuma de polietileno de 4 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Todos los demás gabinetes de montaje en pared incluyen este accesorio de fábrica

Junta de polietileno incluida

ESPECIFICACIONES

- Altura:** 4mm
- Espesor:** 4mm
- Color:** Negro
- Material:** Espuma de polietileno
- Acabado:** Suave mate

| Table 1/1          |                    |         |       |                         |                                      |                                      |
|--------------------|--------------------|---------|-------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura | Fondo | Tipo de tapa pasacables | Ancho de abertura de tapa pasacables | Fondo de abertura de tapa pasacables |
| AG00S              | AG00S              | 140mm   | 86mm  | 0S.                     | 110mm                                | 56mm                                 |
| AG01               | AG01               | 240mm   | 126mm | 1                       | 210mm                                | 96mm                                 |
| AG01S              | AG01S              | 240mm   | 86mm  | 1S                      | 210mm                                | 56mm                                 |
| AG02               | AG02               | 340mm   | 126mm | 2                       | 310mm                                | 96mm                                 |
| AG02S              | AG02S              | 340mm   | 86mm  | 2S                      | 310mm                                | 56mm                                 |
| AG03               | AG03               | 440mm   | 126mm | 3                       | 410mm                                | 96mm                                 |
| AG03S              | AG03S              | 440mm   | 86mm  | 3S                      | 410mm                                | 56mm                                 |
| AG04               | AG04               | 540mm   | 126mm | 4                       | 510mm                                | 96mm                                 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.