

Guías de montaje



Heavy-duty ball bearing, plated three-section Slides are 16-in. (406-mm) long and allow 17-in. (423-mm) extension. Están conectadas a soportes que se montan entre dos pares de ángulos de montaje en rack con patas de montaje de accesorios. Se suministran los herrajes de montaje. El equipo de 16.75 pulg. (425 mm) de ancho puede montarse entre los conjuntos de ensambles deslizables instalados en ángulos de rack de 19 pulg. Un par de guías de montaje pueden soportar hasta 160 lb en la posición extendida cuando la carga se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud deslizante de 16 pulg. (406 mm). Requiere un soporte adaptador de ángulo para rack para ajustarse a ProLine. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).

CARACTERÍSTICAS

Guía de montaje con rodamiento de bolas de alta resistencia, chapada; tres secciones, 16 pulg. (406 mm) de longitud, con extensión de 17 pulg. (423 mm)

Se acopla a soportes que se montan entre dos pares de ángulos de montaje en rack con patas de montaje de accesorios. Needs to be used with the Rack Angle Adapter Bracket (PBRAA, PBRAA19 or PBRAA24).

Se suministran los herrajes de montaje.

El equipo de 16.75 pulg. (425 mm) de ancho puede montarse entre los conjuntos de ensambles deslizables instalados en ángulos de rack de 19 pulg. Un par de guías de montaje pueden soportar hasta 160 lb en la posición extendida cuando la carga se distribuye uniformemente a lo largo de la longitud deslizante de 16 pulg. (406 mm).

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Envío rápido
A16SL2U	13100	Acero suave	Plateado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.