

# EuropacPRO Divider Plate

## Power Utilities



The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Mounts by clipping into horizontal rails

Space requirement on component side: 2.0 mm

Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo  | Longitud | Familia de productos | Tipo de producto |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|----------|----------------------|------------------|
| 34562-763          | 6 U             | 1                    | 160 mm | 160 mm   | EuropacPRO           | Panel lateral    |
| 34562-762          | 3 U             | 1                    | 220 mm | 220 mm   | EuropacPRO           | Panel lateral    |

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Fondo  | Longitud | Familia de productos | Tipo de producto |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|----------|----------------------|------------------|
| 34562-761          | 3 U             | 1                    | 160 mm | 160 mm   | EuropacPRO           | Panel lateral    |
| 34562-764          | 6 U             | 1                    | 220 mm | 220 mm   | EuropacPRO           | Panel lateral    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Compatible con |
|--------------------|----------------|
| 34562-763          | Subpistas      |
| 34562-762          | Subpistas      |
| 34562-761          | Subpistas      |
| 34562-764          | Subpistas      |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Subsequent installation of the divider plate in a mounted subrack requires removal of the horizontal rails beforehand.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.