


Par de moldes de unión de juntas solamente, de señal

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes de repuesto diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Producto	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBM456	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" XS	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7

Número de catálogo	Tipo de carril	Estilo de terminal de conexión	Producto	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Estilo de soldador
SBS5838	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	3/4" pestaña	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7
SBS925	Head-Free Rail	Cabeza libre	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Head-Free Rail	Cabeza libre	Sólo moho	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Head-Free Rail	Cabeza libre	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Head-Free Rail	Cabeza libre	Sólo moho	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Herramienta de limpieza de moldes y moldes	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb a 141 lb T-Rail secciones	1" Tab	Sólo moho	#1 Concéntrico	8.43mm	T7

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.