

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Power Utilities

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

CARACTERÍSTICAS

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto	Tipo
21630-658	600 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-655	600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-657	600 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-656	600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-661	800 mm	600 mm			Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-663	800 mm	900 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil
21630-664	800 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Tipo de producto	Tipo
21630-662	800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	Gabinete / base de bastidor	Zócalo de base, móvil

Table 2/2

Número de catálogo	Compatible con
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.