

# Varistar CP Gabinete a bordo, material rodante, ferrocarriles, 38 U 1800H 600W 400D.

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**10630-031**



Para el funcionamiento en entornos móviles, los sistemas electrónicos requieren una construcción física capaz de soportar condiciones extremas en entornos hostiles.

Los gabinetes nVent SCHROFF están diseñados para proteger la electrónica que albergan con altos niveles de estabilidad mecánica y resistencia a golpes y vibraciones, según EN 50155, , EN 45545, CENELEC y AREMA.

## CARACTERÍSTICAS

EN 50155 Shock n Vib certificado

Carga estática?Capacidad de carga 1600 kg

Tipo de protección IP55

Soldadura certificada ferroviaria según EN 15085-2

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Gabinete

Familia de productos: Varistar CP

Material del bastidor: Acero

Altura del rack: 38U

Altura: 1800mm

Anchura: 600mm

Fondo: 400mm

Carga estática: 1600kg

Grado de protección: IP55

De conformidad con: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Net Weight: 108kg

Cantidad del paquete: 1

Compatible con: Varistar CP

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE