


Kit Panel Frontal, Sin Blindar, Parte Inferior Bisagrada, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodizado

NÚMERO DE CATÁLOGO

20838-276



Parte inferior del panel frontal sin blindaje con bisagras.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal se puede desdoblar en el ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)

Permite el montaje en rieles horizontales

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Tipo de accesorio: Panel frontal

Ancho del rack: 84HP

Cantidad del paquete: 1

Montaje: Con bisagras, abajo

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

De conformidad con: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Fondo (D): 2.5mm

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado

Altura (H): 261.8mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Tipo: Panel frontal sin mango


Anchura (W): 426.4mm

Net Weight: 0.93kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel frontal se puede quitar en posición abierta (> 135°).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE