

# Kit de ensamblaje de conexión eléctrica para raíl de contacto de alimentación de CC



## CARACTERÍSTICAS

Los kits incluyen moldes de nVent ERICO Cadweld para conexiones de conductor a terminal y terminal a raíl, terminales, material de soldadura y herrajes (tuercas, pernos y arandelas) para la conexión de los dos terminales

Los moldes se distribuyen según la cantidad de conexiones

Se requieren mordazas de mango C103B para las conexiones nVent ERICO Cadweld (se venden por separado)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de carril         | Número de conductores | Tamaño del conductor | Tipo de terminal/conector | Estilo de molde de conexión n.º 1 | Estilo de molde de conexión n.º 2 |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| PBK247             | 84 lb Compuesto        | 1                     | 500 kcmil varados    | 1/2 "x 2"                 | QV                                | LS                                |
| PBK211             | 150 lb Belén invertido | 1                     | 1000 kcmil varados   | 1/2 "x 2"                 | QV                                | LS                                |
| PBK239             | 150 lb Belén           | 1                     | 1000 kcmil varados   | 1/2 "x 2"                 | QV                                | LA                                |
| PBK007             | 150 lb Belén           | 2                     | 500 kcmil varados    | 1/2 "x 2"                 | QV                                | LS                                |
| PBK210B            | 150 lb Belén invertido | 2                     | 500 kcmil varados    | 1/2 "x 2"                 | QV                                | LS                                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de conjuntos por kit | Cantidad mínima de pedido |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PBK247             | 1                           | 50                        |
| PBK211             | 32                          | 1                         |
| PBK239             | 32                          | 1                         |
| PBK007             | 1                           | 50                        |
| PBK210B            | 32                          | 1                         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE