nVent SCHROFF

We connect and protect

Pieza de extremo de riel guía, tipo PCB de 4,4", ancho de ranura 2 mm, rojo

NÚMERO DE CATÁLOGO

64560-057





Piezas finales de plástico para guías individuales de varias piezas con pieza media de plástico o extrusión. Disponible como estándar, Acessory o tipos de PCB de 4,4". Las piezas finales pueden equiparse opcionalmente con un clip ESD, que garantiza el contacto conductivo entre la PCB y el riel horizontal. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO y EuropacPRO.

CERTIFICACIONES

RoHS COMPLIANT

CARACTERÍSTICAS

Piezas de extremo de carril guía (PBT) para guías individuales de varias piezas con pieza media de extrusión de plástico o aluminio.

La pieza final de los rieles guía se puede cortar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: 0 °C ... +60 °C.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Rail End Piece

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo: 4,4" PCB

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis

Cantidad del paquete: 1

Unidad de paquete: Par

Material: Tereftalato de polibutileno

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La entrega es en paquete estándar múltiplos. El precio es por artículo individual.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.