


Módulo de control de ventilador FCM2



Módulo de Gestión para Control de Ventiladores y Monitoreo de Voltaje.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El módulo de control de ventilador (FCM2) es un controlador de ventilador independiente para ventiladores de 12 V

Hasta 6 ventiladores pueden ser monitoreados y controlados

Monitorización de señales de hasta 6 sensores de temperatura

Monitorización de voltajes de 3,3 V, 5 V, 12 V y -12 V

Voltaje de alimentación FCM2: 12 V

Puede controlar los led de estado para sobretensión, fallo del ventilador, 3,3 V, 5 V, 12 V y -12 V

En caso de sobrecalentamiento o el fallo de un ventilador, los otros ventiladores se pueden ajustar a toda velocidad

La información de estado se puede consultar a través de la interfaz de I²C

Adecuado para un ventilador de 4 alambres con PWM o entrada de voltaje de control

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Compatible con	Fondo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Envío rápido
23207-162	Sistemas CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No

Número de catálogo	Compatible con	Fondo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Envío rápido
23207-160	Sistemas CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE