


Base de terminal aéreo, techo con pendiente, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar sobre superficies planas, en declive o sobre caballetes en techos

Tensión positiva del perno único para sujeción del cable en múltiples direcciones

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA34758	Aluminio		5/8" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm
LPA34712	Aluminio		1/2" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm
LPC34758	Cobre		5/8" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPC34712	Cobre		1/2" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm
LPC34738	Cobre		3/8" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm
LPC347L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm
LPC347L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	69.85mm	158.75 mm	86.36 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
LPA34758	4.76 mm	0.15 kg
LPA34712	4.76 mm	0.15 kg
LPC34758	4.76 mm	0.41 kg
LPC34712	4.76 mm	0.41 kg
LPC34738	4.76 mm	0.41 kg
LPC347L38	4.76 mm	0.41 kg
LPC347L12	4.76 mm	0.41 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE