

Sujetador industrial de cable de pila con cierre de pellizco



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Brinda un punto de fijación roscado para los conductores de pararrayos

ESPECIFICACIONES

Material: Latón
Tamaño del conductor, UL: Clase 2 (4/0 Max)

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Longitud del tornillo (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPC481SH	Desnudo	1/2" UNC	22.23mm	22.86 mm	34.54 mm	0.08 kg
LPC481LG	Desnudo	1/2" UNC	38.1mm	22.86 mm	34.54 mm	0.1 kg
LPLC481SH	Plomo cubierto	1/2" UNC	22.23mm	22.86 mm	34.54 mm	0.26 kg

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Longitud del tornillo (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Peso por unidad
LPLC481LG	Plomo cubierto	1/2" UNC	38.1mm	22.86 mm	34.54 mm	0.28 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Certificaciones
LPC481SH	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC481LG	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPLC481SH	
LPLC481LG	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE