


# Mástil de acero inoxidable SIM



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montar terminales aéreos con dispositivo de cebado

Monta los terminales aéreos convencionales con un adaptador apropiado

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Material                          | Producto                    | Tamaño de rosca (TS) | Longitud (L) | Espesor (T) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|
| SIM28A2            | Acero inoxidable 304L (EN 1,4306) | Sección superior del mástil | M25                  | 2000mm       | 2 mm        | 28 mm                  |
| SIM28A2316         | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | Sección superior del mástil | M25                  | 2000mm       | 2 mm        | 28 mm                  |
| SIM33B2            | Acero inoxidable 304L (EN 1,4306) | Sección de mástil medio     |                      | 2000mm       | 2.5 mm      | 33 mm                  |
| SIM33B2316         | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | Sección de mástil medio     |                      | 2000mm       | 2.5 mm      | 33 mm                  |
| SIM33B3            | Acero inoxidable 304L (EN 1,4306) | Sección de mástil medio     |                      | 3000mm       | 2.5 mm      | 33 mm                  |
| SIM33B3316         | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | Sección de mástil medio     |                      | 3000mm       | 2.5 mm      | 33 mm                  |

| Número de catálogo | Material                          | Producto                   | Tamaño de rosca (TS) | Longitud (L) | Espesor (T) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------|
| SIM40C2            | Acero inoxidable 304L (EN 1,4306) | Sección de mástil inferior |                      | 2000mm       | 2.5 mm      | 40 mm                  |
| SIM40C3            | Acero inoxidable 304L (EN 1,4306) | Sección de mástil inferior |                      | 3000mm       | 2.5 mm      | 40 mm                  |
| SIM40C2316         | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | Sección de mástil inferior |                      | 2000mm       | 3.55 mm     | 42.4 mm                |
| SIM40C3316         | Acero inoxidable 316L (EN 1,4404) | Sección de mástil inferior |                      | 3000mm       | 3.55 mm     | 42.4 mm                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Elementos incluidos | Peso por unidad |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| SIM28A2            | No                  | 2.3 kg          |
| SIM28A2316         | No                  | 2.3 kg          |
| SIM33B2            | Sí                  | 3.5 kg          |
| SIM33B2316         | Sí                  | 3.5 kg          |
| SIM33B3            | Sí                  | 5.3 kg          |
| SIM33B3316         | Sí                  | 5.3 kg          |
| SIM40C2            | Sí                  | 4 kg            |
| SIM40C3            | Sí                  | 6.05 kg         |
| SIM40C2316         | Sí                  | 6.93 kg         |
| SIM40C3316         | Sí                  | 10.4 kg         |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE