

# 280 Card-Lok

## NÚMERO DE CATÁLOGO

### VA280-4.80ETM3



La Serie 280 cuenta con un diseño de perfil más grande y es más adecuada para acomodar ensamblajes de módulos de placa más pesados, mientras que el diseño con ejes proporciona una fuerza de sujeción más uniforme a lo largo de la tarjeta Lok, mientras que mantiene la alineación de la cuña y el cuerpo para una instalación más fácil.

AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico

Longitud 96,5 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")

Dilatación mínima 11,68 mm (0,460")

5 segmento, diseño de ejes

DSCC CID 59789

Perfil 9,27 mm (0,365") x 9,65 mm (0,380")

Tornillo accionado

Peso 2,18 g/cm (0,195 oz/")

Para aplicaciones de pared fría

Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 517 lbs

Opción de limitación de par disponible; ideal para mantenimiento de segundo nivel

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Tipo de producto: Retenedor de PCB            |
| Material: Aluminio                            |
| Tipo: Cortado                                 |
| Rendimiento térmico: El mejor                 |
| Perfil: 9.27 x 9.65 mm                        |
| Fuerza de sujeción: 227 – 272kgf              |
| Anchura de separación: PCB + (10.0 - 10.9 mm) |
| Característica de diseño: Limitación de par   |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

De vez en cuando, nVent puede modificar sus especificaciones de productos para que estén en conformidad con las normas aplicables de la industria, militares u otras normas pertinentes. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, las especificaciones militares canceladas o reemplazadas podrán certificarse según las especificaciones más recientes o que las sustituyan. Los productos fabricados de conformidad con dichas especificaciones se considerarán plenamente conformes, independientemente de que se le haya notificado o no dichas modificaciones, incluso si son diferentes de la especificación original o de las referenciadas por el cliente.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

|                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>North America</b>                                     | <b>Europe</b>                                            | <b>Asia</b>                                              | <b>Middle East &amp; India</b>                           |
| All locations                                            | Straubenhardt, Germany                                   | Shanghai, China                                          | Dubai, United Arab Emirates                              |
| +1.763.422.2661                                          | +49.7082.794.0                                           | +86.21.2412.6943                                         |                                                          |
| Chat with us:                                            | Betschdorf, France                                       | Qingdao, China                                           | +971.4.378.1700                                          |
| <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | +33.3.88.90.64.90                                        | +86.532.8771.6101                                        | Bangalore, India                                         |
|                                                          | Warsaw, Poland                                           | Singapore                                                | +91.80.6715.2001                                         |
|                                                          | +48.22.209.98.35                                         | +65.6768.5800                                            | Istanbul, Turkey                                         |
|                                                          | Assago, Italy                                            | Shin-Yokohama, Japan                                     | +90.216.250.7374                                         |
|                                                          | +39.02.932.7141                                          | +81.45.476.0271                                          | Chat with us:                                            |
|                                                          | Chat with us:                                            | Chat with us:                                            | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |
|                                                          | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> | <a href="http://nvent.com/schroff">nvent.com/schroff</a> |                                                          |



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE