


Placa de cubierta EuropacPRO para atornillado al panel lateral



Una placa de cubierta se utiliza para blindaje electromagnético o como protección mecánica. La cubierta se puede atornillar en el panel lateral.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el posicionamiento variable de rieles horizontales, por ejemplo, para PCB con formatos estándar

Grado de perforación 58%

Adecuado para el uso con todos los rieles horizontales

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Placa de tapa
Familia de productos:	EuropacPRO
Acabado:	Pasivado
Tipo:	Perforado
Compatible con:	Subpistas

Table 1/1

Número de catálogo	Ancho del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Par de apriete	Envío rápido
--------------------	----------------	-------	----------------------	-------------------	----------------	--------------

24560-061	42HP	275mm	2	Par		No
24560-062	63HP	275mm	2	Par		No
24560-063	84HP	275mm	2	Par		No
24560-064	42HP	175mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-065	42HP	235mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-066	42HP	295mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-071	63HP	175mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-072	63HP	235mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-073	63HP	295mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-078	84HP	175mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-079	84HP	235mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-080	84HP	295mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-081	84HP	355mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-082	84HP	415mm	2	Par	2.1N·m	No
24560-083	84HP	475mm	2	Par	2.1N·m	No
24579-090	42HP	277.75mm	2	Par	2.1N·m	No
24579-092	84HP	277.75mm	2	Par	2.1N·m	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.