

# PDU| Bâti de prises, UTE, Raccordement Wieland®

## Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d'entrée de l'alimentation.

### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Entrée via connecteur Wieland® GST 18

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

Sortie avec prises UTE

Montage horizontal ou vertical

Hauteur 1 U

Conforme à la norme NFC 61-303

Hauteur utile 1 U

Conforme NFC 61-303

### SPÉCIFICATIONS

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Longueur:</b> | 438.5mm              |
| <b>Matériau:</b> | Aluminium; Polyamide |

Table 1/2

| Référence catalogue | Type de prise | Nombre de prises | Sorties commutées | Tension CA | Fonction                            | Quantité par colis |
|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 60110-347           | UTE           | 8                | Non               | 230V       |                                     | 1                  |
| 60110-348           | UTE           | 8                | Non               | 230V       |                                     | 1                  |
| 60110-346           | UTE           | 8                | Non               | 230V       |                                     | 1                  |
| 60110-355           | UTE           | 6                | Non               | 230V       | Protection contre les surintensités | 1                  |
| 60110-357           | UTE           | 6                | Non               | 230V       | Protection contre les surintensités | 1                  |
| 60110-356           | UTE           | 6                | Non               | 230V       | Protection contre les surintensités | 1                  |

Table 2/2

| Référence catalogue | Couleur | Profondeur | Finition |
|---------------------|---------|------------|----------|
| 60110-347           | Noir    | 44mm       | Anodisé  |
| 60110-348           | Rouge   | 44mm       | Anodisé  |
| 60110-346           | Blanc   | 44mm       | Anodisé  |
| 60110-355           | Blanc   | 44mm       | Anodisé  |
| 60110-357           | Rouge   | 44mm       | Anodisé  |
| 60110-356           | Noir    | 44mm       | Anodisé  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**